

Poly-T

TRANSPARENTNÍ POLYEPOXIDOVÉ TUHÉ LEPIDLO

Transparentní tuhé lepidlo s velkým výkonem, pokud jde o přilnavost a rychlost. Lepidlo je měkké a snadno se nanáší stěrkou, což je ideální pro lepení a spojování.



 SILNĚ LEPENÍ

 BEZ SKVRN

 IDEÁLNÍ PRO SPOJOVÁNÍ

Technické údaje:

- ◆ Hustota při 25 °C g/cm³: 1,1
- ◆ Standardní barva: transparentní
- ◆ Vzhled: žlutá pasta

Orientační spotřeba:

- ◆ Pro tmelení:
20–30 lineárních metrů
- ◆ Pro lepení: 30 – 40 m²

Uvedená výdrž je pouze orientační údaj



Indoor



Natural stone



Quartz



Ceramic

Jak aplikovat:

- ◆ Vyjměte z nádoby požadované množství produktu. Ideálně váhový poměr.
- ◆ Dodržujte poměr mezi produktem a jeho tvrdidlem podle pokynů v TDS.
- ◆ Při míchání používejte čisté nástroje.
- ◆ V případě potřeby přidejte tekutá barviva nebo pigmenty před smícháním s tvrdidlem.
- ◆ Ujistěte se, že povrch, na který bude produkt nanášen, je čistý a suchý.
- ◆ K čištění nástrojů znečištěných tmelem používejte nemastná rozpouštědla, např. aceton nebo butylacetát.
- ◆ Používejte nezbytné OOP.
- ◆ Pečlivě si přečtěte technický list a bezpečnostní list.
- ◆ Pro správné skladování uzavřete nádoby původními uzávěry.
- ◆ Zabraňte dlouhodobému kontaktu se vzduchem.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím doporučujeme přečíst si pokyny v bezpečnostním listu a poznámky uvedené na obalu. Po použití nádobu uzavřete. Pouze pro profesionální použití.

Přilnavost [MPa]	keramika 5,2
Doba tuhnutí hmoty při 25 °C	4–6 min
Doba zpracovatelnosti při 25 °C	40 min
Extractclear	ne
Stabilita na slunečním záření	dobrá
Mokrý efekt	dobrá
Stěrkovatelnost	výborná
Přilnavost na vlhký povrch	ne

Upozornění:

Při prvním ošetření povrchu je vhodné vyzkoušet účinek nebo přilnavost na vzorku nebo na skrytém místě.



Otevření nádoby



Odebrání potřebného množství produktu



Přidání tužidla



Nestékavost smíchaného produktu



Vzhled smíchaného produktu



Vzhled vytvrzeného produktu